

Garant**Rögzítőcsavar Belső hűtéssel, Tüske Ø-höz: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	575096 32
GTIN	4062406057084
Árucikk kategória	53D

Leírás**Kivitel:**

Rögzítőcsavar (horganyzott) belső hatszöggel. **Hűtőfolyadék furatokkal.**

Felhasználás:

GARANT kefekorongok és tárcsakefék befogásához. **Ügyeljen a nyomatékra.**

Műszaki leírás

Ajánlott meghúzási nyomaték	30 Nm
Kulcsnyílás	8 mm
Tüske Ø-höz	32 mm
Fej Ø	56 mm
Menet M	M16
Fej vastagsága K	9,5 mm
Termék fajtája	Rögzítőcsavar

