

Garant**Rögzítőcsavar Belső hűtéssel, Tüske Ø-höz: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	575096 22
GTIN	4062406057060
Árucikk kategória	53D

Leírás**Kivitel:**

Rögzítőcsavar (horganyzott) belső hatszöggel. **Hűtőfolyadék furatokkal.**

Felhasználás:

GARANT kefekorongok és tárcsakefék befogásához. **Ügyeljen a nyomatékra.**

Műszaki leírás

Fej Ø	32 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	20 Nm
Tüske Ø-höz	22 mm
Kulcsnyílás	6 mm
Menet M	M10
Fej vastagsága K	8,5 mm
Termék fajtája	Rögzítőcsavar

