

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER szorítópatron HP tömítéssel, ER 11, Névleges befogási Ø d: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309369 5
GTIN	2050001765734
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Tömítéssel belső hűtéshez (60 bar-ig használható). **Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	5 mm
Befogó	ER 11
Szabvány	ISO 15488-A

Körfutási pontosság	≤ 2 μm
Típus	4012 E
Külső Ø D	11,2 mm
Teljes hossz L	18 mm
Termék fajtája	Befogófej sima