

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309375 12
GTIN	2050001767783
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Belső hűtéshez és **fúvókákhoz** való **tömítéssel** (60 bar-ig használható). **Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	12 mm
Befogó	ER 25

Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	$\leq 2 \mu\text{m}$
Típus	429 E
Külső Ø D	25,7 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima