

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**ER szorítópatron HP, ER 25, Névleges befogási Ø d: 14mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309373 14     |
| GTIN              | 2050001768407 |
| Árucikk kategória | 39Y           |

**Leírás****Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Alkalmazható:**

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

**Műszaki leírás**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 14 mm       |
| Befogó                | ER 25       |
| Szabvány              | ISO 15488-B |
| Körfutási pontosság   | ≤ 2 µm      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Típus          | 430 E          |
| Külső Ø D      | 26 mm          |
| Teljes hossz L | 34 mm          |
| Termék fajtája | Befogófej sima |