

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER szorítópatron HP tömítéssel, ER 16, Névleges befogási Ø d: 5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309371 5 |
| GTIN | 2050001768452 |
| Árucikk kategória | 33F |

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Tömítéssel belső hűtéshez (60 bar-ig használható). **Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 5 mm |
| Befogó | ER 16 |
| Szabvány | ISO 15488-A |

| | |
|---------------------|----------------|
| Körfutási pontosság | ≤ 2 μm |
| Típus | 425 E |
| Külső Ø D | 16,7 mm |
| Teljes hossz L | 27,5 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |