

**FAHRION®**  
FAHRION GROUP PRECISION**ER szorítópatron HP, ER 8, Névleges befogási Ø d: 1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309365 1
GTIN	2050001765178
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Alkalmazható:**

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	1 mm
Befogó	ER 8
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 2 µm

Típus	4004 E
Külső Ø D	8,5 mm
Teljes hossz L	13,6 mm
Termék fajtája	Befogófej sima