

FAHRION®
FAHREZEUGE FÜR DIE SCHNEIDWÄRTSCHAFT**ER szorítópatron HP, ER 25, Névleges befogási Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309373 12
GTIN	2050001766229
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	12 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 2 µm

Típus	430 E
Külső Ø D	26 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima