

HOLEX**LED-es ceruzalámpák elemekkel, Típus: PEN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló LED-es ceruzalámpa **fókuszálható** lámpafejjel szórt és koncentrált megvilágításhoz 10° és 80° között. Praktikus csíptető és nyomógomb.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Elem típusa	Micro, AAA
IP védettségi osztály	IP 54
Világítási idő	6 óra
ATEX zóna	Nincs
Súly	60 g
Égő	LED modul

Fej Ø	17 mm
Fényáram	120 lm
A tartalmazott elemek száma	2
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	130 mm
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3