

**HOLEX****LED-es ceruzalámpák elemekkel, Típus: CRI-PEN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

LED-es ceruzalámpa fókuszálható lámpafejjel, csiptetővel és nyomógommbal. Színhű LED **magas CRI értékkel** (> 95) a színegyezőség érzékeléséhez.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 2 × AAA elem.

**Műszaki leírás**

IP védettségi osztály	IP 54
Égő	LED modul
ATEX zóna	Nincs
Világítási idő	2 óra
A tartalmazott elemek száma	2

Elem típusa	Micro, AAA
Fényáram	100 lm
Súly	60 g
Zseblámpa funkció	Fókusz
CRI érték	95
Teljes hossz	135 mm
Teljes szélesség	17 mm
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3