

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron tömítéssel, ER 40, Névleges befogási Ø d: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308992 22
GTIN	2050001768131
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:A belső hűtéshez való **tömítéssel** (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be.**Hasonló,** mint az ISO 15488-A.**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	22 mm
Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	471 E
Külső Ø D	40,7 mm
Teljes hossz L	46 mm

Termék fajtája

Befogófej sima