

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION
**ER szorítópatron készlet HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E, ER 32**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	309396
GTIN	2050001768766
Árucikk kategória	39Y

**Leírás**
**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Alkalmazható :**

Precíziós ER szorítópatronos befogóhoz CENTRO P.

**Figyelem:**

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Körfutási pontosság: ≤ 2 µm

**Műszaki leírás**

Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 2 µm

Termék fajtája

Befogófej sima