

FAHRION®
FAHRIGER WERKZEUGE**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 16, Névleges befogási Ø d:
6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309402 6
GTIN	2050001766120
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítő dugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).

FAHRION® korrózióvédelem:

- **Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.**
- **Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	6 mm
Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4031 E

Külső Ø D	16,7 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima