

**FAHRION®**  
FAHREZEUGE FÜR DIE SCHNEIDWÄRTE**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 16, Névleges befogási Ø d:  
3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309402 3,5
GTIN	2050001767233
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.  
Tömítő dugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).

**FAHRION® korrózióvédelem:**

- Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.
- Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

**Figyelem:**

**FAHRION®** szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	3,5 mm
Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4031 E

Külső Ø D	16,7 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima