

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 25, Névleges befogási Ø d:  
9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309409 9
GTIN	2050001764874
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.  
Tömítő dugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).

**FAHRION® korrózióvédelem:**

- **Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.**
- **Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.**

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

**Figyelem:**

**FAHRION®** szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	9 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4282 E

Külső Ø D	25,7 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima