

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 20, Névleges befogási Ø d:  
9mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309406 9      |
| GTIN              | 2050001765864 |
| Árucikk kategória | 39Y           |

**Leírás****Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.  
Tömítő dugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).

**FAHRION® korrózióvédelem:**

- **Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.**
- **Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.**

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

**Figyelem:**

**FAHRION®** szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

**Műszaki leírás**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 9 mm        |
| Befogó                | ER 20       |
| Szabvány              | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság   | ≤ 10 µm     |
| Típus                 | 4276 E      |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Külső Ø D      | 20,7 mm        |
| Teljes hossz L | 31,5 mm        |
| Termék fajtája | Befogófej sima |