

**Garant****CDCT S40101, Minőség: HB7035**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Árucikk kategória	211

## Leírás

CDCT S40101 HB7035 Minőség: HB7035

Forgácstörő: SF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 150 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 150 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,1 mm
Előtolás $f$	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 150 m/min
Minőség	HB7035
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Mellékfelhasználás	K
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 150 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SF
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	CDCT S40101
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz