

Garant**CDCT S40104, Minőség: HB7410**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Árucikk kategória	211

Leírás

CDCT S40104 HB7410 Minőség: HB7410

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,23 mmElőtolás f : 0,05 - 0,23 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,23 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,23 mm
Forgácstörő	TIS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min

Fő felhasználás	Ti
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7410
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	CDCT S40104
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz