

Garant**CDCT S40102, Minőség: HB7125-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Árucikk kategória	21I

Leírás

CDCT S40102 HB7125-1 Minőség: HB7125-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,23 mmElőtolás f : 0,05 - 0,23 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Minőség	HB7125-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,23 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	HM

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,23 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 140 m/min
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CDCT S40102
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz