

Garant**CDCT S40102, Minőség: HB7410**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268530 HB7410 |
| GTIN | 4062406057411 |
| Árucikk kategória | 211 |

Leírás

CDCT S40102 HB7410 Minőség: HB7410

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,23 mmElőtolás f : 0,05 - 0,23 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 40 - 90 m/min |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás | Ti |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Előtolás f | 0,05 - 0,23 mm/ford, |
| Szerszámanyag | HM |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,23 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | TIS |
| Minőség | HB7410 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Bevonat | TiN |
| Váltólapka ISO kód | CDCT S40102 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |