

Garant**CDCT S40102, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268530 HU7310 |
| GTIN | 4062406057398 |
| Árucikk kategória | 21I |

Leírás

CDCT S40102 HU7310 Minőség: HU7310

Forgácstörő: AF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,75 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 300 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Fő felhasználás | N |
| Minőség | HU7310 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 300 m/min |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,75 mm |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Előtolás f | 0,03 - 0,25 mm/ford, |
| Forgácstörő | AF |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | CDCT S40102 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |