

Garant**CDCT S40104, Minőség: HB7125-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Árucikk kategória	211

Leírás

CDCT S40104 HB7125-1 Minőség: HB7125-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,23 mmElőtolás f : 0,05 - 0,23 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 140 m/min**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 140 m/min
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,23 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7125-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,05 - 0,23 mm/ford,
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CDCT S40104
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz