

**Garant****CDCT S40104, Minőség: HB7035**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Árucikk kategória	211

## Leírás

CDCT S40104 HB7035 Minőség: HB7035

Forgácstörő: SF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 150 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 150 m/min

## Műszaki leírás

Mellékfelhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 150 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Minőség	HB7035

Szerszámananyag	HM
Forgácstörő	SF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 150 m/min
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,03 - 0,25 mm/ford,
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	CDCT S40104
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz