

Garant**CDCT S40102, Minőség: HB7035**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Árucikk kategória	211

Leírás

CDCT S40102 HB7035 Minőség: HB7035

Forgácstörő: SF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,23 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 150 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 150 m/min
Forgácstörő	SF
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,23 mm

Minőség	HB7035
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	CDCT S40102
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz