

Garant**GPCT S50104, Minőség: HB7125-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Árucikk kategória	211

Leírás

GPCT S50104 HB7125-1 Minőség: HB7125-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,35 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,23 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 140 m/min
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,35 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,05 - 0,23 mm/ford,
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7125-1
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	GPCT S50104
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz