

**Garant****GPCT S50104, Minőség: HB7035**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Árucikk kategória	211

## Leírás

GPCT S50104 HB7035 Minőség: HB7035

Forgácstörő: SF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 150 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 150 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Mellékfelhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,03 - 0,25 mm/ford,
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 150 m/min

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 150 m/min
Minőség	HB7035
Forgácstörő	SF
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	GPCT S50104
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz