

Garant**GPCT S50102, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268560 HU7310 |
| GTIN | 4062406057510 |
| Árucikk kategória | 211 |

Leírás

GPCT S50102 HU7310 Minőség: HU7310

Forgácstörő: AF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,6 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 300 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 300 m/min |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 1,6 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Előtolás f | 0,03 - 0,25 mm/ford, |
| Minőség | HU7310 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Fő felhasználás | N |
| Forgácstörő | AF |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | GPCT S50102 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |