

**Garant****GCCT 060202, Minőség: HB7410**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Árucikk kategória	211

## Leírás

GCCT 060202 HB7410 Minőség: HB7410

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 90 m/min

## Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 90 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,23 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Forgácstörő	TIS
Minőség	HB7410

Fő felhasználás	Ti
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	GCCT 060202
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz