

**Garant****GCCT 060204, Minőség: HB7125-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Árucikk kategória	211

## Leírás

GCCT 060204 HB7125-1 Minőség: HB7125-1  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 140 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 140 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,23 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7125-1
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Szerszámananyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	GCCT 060204
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz