

**Csigafúró HSS 114000 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 10 mm

Fúrók száma: 19

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

Műszaki leírás

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	19
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Tartozék

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5