

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 40, Névleges befogási Ø d:
16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309419 16
GTIN	2050001767868
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (100 bar-ig!)

FAHRION® korrózióvédelem:

- **Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.**
- **Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	16 mm
Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4716 E

Külső Ø D	40,7 mm
Teljes hossz L	46 mm
Termék fajtája	Befogófej sima