

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron, ER 8, Névleges befogási Ø d: 4,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308878 4,5    |
| GTIN              | 2050001767035 |
| Árucikk kategória | 39Y           |

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Figyelem:**A **befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb**, pl. Ø 10 – 9 mm, **kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm)**.**Műszaki leírás**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 4,5 mm      |
| Befogó                | ER 8        |
| Szabvány              | ISO 15488-B |
| Körfutási pontosság   | ≤ 5 µm      |
| Típus                 | 4004 E      |
| Külső Ø D             | 8,5 mm      |
| Teljes hossz L        | 13,6 mm     |

Termék fajtája

Befogófej sima