

FAHRION®
FAHREYOND PFEISCH**ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával, ER 16, Névleges befogási Ø d: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309372 6
GTIN	2050001766816
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Belső hűtéshez és **fúvókákhoz** való **tömítéssel** (60 bar-ig használható). **Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	6 mm
Befogó	ER 16

Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	$\leq 2 \mu\text{m}$
Típus	425 E
Külső Ø D	16,7 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima