



ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával, ER 40, Névleges befogási Ø d: 25 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	309381 25
GTIN	2050001767325
Árucikk kategória	33F

Leírás

Kivitel:

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható :

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Belső hűtéshez és **fúvókákhoz** való **tömítéssel** (100 bar-ig használható). **Hasonló** mint az ISO 15488-A.

Körfutási pontosság: ≤ 2 µm

Teljes hossz L: 46 mm

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	25 mm
-----------------------	-------

Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	$\leq 2 \mu\text{m}$
Típus	471 E
Külső Ø D	40,7 mm
Teljes hossz L	46 mm
Termék fajtája	Befogófej sima