

FAHRION®
PRÄZISION**ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával, ER 40, Névleges befogási Ø d: 12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309381 12
GTIN	2050001766977
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható :

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Belső hűtéshez és **fúvókákhoz** való **tömítéssel** (100 bar-ig használható). **Hasonló** mint az ISO 15488-A.

Körfutási pontosság: ≤ 2 µm

Teljes hossz L: 46 mm

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	12 mm
-----------------------	-------

Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 2 μm
Típus	471 E
Külső Ø D	40,7 mm
Teljes hossz L	46 mm
Termék fajtája	Befogófej sima