

Garant**Síkmaró 43° Octo, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213300 125/8
GTIN	4045197702043
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

43°-os síkmaró váltólapkánként akár 8 használható éllel.

Felhasználás:

A pozitív geometria következtében igen jó felületminőség érhető el. Lágyan forgácsoló síkmaró.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **8 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni**.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	63 mm

Maximális külső Ø D _{max}	134 mm
Vágóél Ø D _c	125 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Hozzávaló váltólapka	OF.. 050405
Vágóélek száma Z	8
Beállítási szög κ	43 fok
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	43 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP