

**Garant****Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302415 20/12
GTIN	4045197701398
Árucikk kategória	31P

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva, maximum 80 bar-ig. Hosszbeállító csavarral. A hosszabbítóban **polimerbe ágyazott HM-mag** csillapítja a fellépő rezgéseket és ezáltal csökkenti a vibrációkat.<br>Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Előny:**

- **Elkerülhető a befogórendszer vibrációja.**
- **Jobb munkadarab felület.**
- **Javul a szerszám élettartama.**

**Műszaki leírás**

Furat Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Szár Ø d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Teljes hossz L	210 mm
Terméknév attribútum	L = 210 mm
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Extensionrod

