

**Garant****Síkmaró 43° Octo, furattal, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213300 32/3
GTIN	4045197701992
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

43°-os síkmaró váltólapként akár 8 használható éllel.

**Felhasználás:**

A pozitív geometria következtében igen jó felületminőség érhető el. Lágyan forgácsoló síkmaró.

**Figyelem:**

Ahhoz, hogy mind a **8 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni.**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	16 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm

Hozzávaló váltólapka	OF.. 050405
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Maximális külső $\varnothing D_{max}$	41 mm
Vágóélek száma Z	3
Beállítási szög $\kappa$	43 fok
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	43 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8