

Garant**Síkmaró 43° Octo, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 213300 50/4 |
| GTIN | 4045197702005 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

43°-os síkmaró váltólapkánként akár 8 használható éllel.

Felhasználás:

A pozitív geometria következtében igen jó felületminőség érhető el. Lágyan forgácsoló síkmaró.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **8 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni.**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó furat Ø | 22 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 40 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 50 mm |
| Hozzávaló váltólapka | OF.. 050405 |
| Maximális külső $\varnothing D_{max}$ | 59 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Beállítási szög κ | 43 fok |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 43 fok |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Síkmaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219808 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |