

Garant**Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302417 25/14
GTIN	4045197701923
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva, maximum 80 bar-ig. Hosszbeállító csavarral. A hosszabbítóban **polimerbe ágyazottHM-mag** csillapítja a fellépő rezgéseket és ezáltal csökkenti a vibrációkat.

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8.000 min⁻¹.

Előny:

- **Elkerülhető a befogórendszer vibrációja.**
- **Jobb munkadarab felület.**
- **Javul a szerszám élettartama.**

Rezgés: csillapított

Ø D₂: 20 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Furat Ø D ₁	14 mm
Teljes hossz L	300 mm
Terméknév attribútum	L = 300 mm
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Zsugorbefogó tartozékok

