

Garant**Munka forgószék, szövetkárpit, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965042
GTIN	4045197702166
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék **szinkrontechnikával**.

Az ülőlap és a háttámla puha Mesh **anyaga kényelmes** és **szellőzik**. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.

Háttámla magasság: 600 mm.

Háttámla állítási tartomány: 60 mm.

Ülésmélység állítás: 40 mm.

Teherbírás: 120 kg.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

A szellőző Mesh anyagot a tépőzár károsítja. A tépőzárakat kérjük, takarja le.

Műszaki leírás

Gerincoszlop megtámasztás	igen
---------------------------	------

Szabvány	DIN 68877
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Ülőfelület anyaga	Mesh szövet
Háttámla magassága	600 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Szék anyagának színe	fekete
Teherbírás	120 kg
Szinkron mechanika	igen
Háttámla állítási tartomány	60 mm
Ülőlap szélesség	470 mm
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Ülőlap mélység	450 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	igen
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	640 - 890 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	962518
Multifunkciós kartámasz pár GARANT munka forgószékhez Típus	965047