

Garant**Munka forgószék, habszivacs, kerekkel, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965030
GTIN	4045197702111
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék **szinkrontechnikával**.

Az ülésbe és a háttámlába **integrált lágy habszivacs** könnyen ápolható, lemosható, **robosztus** és enyhe savakkal és lúgokkal, valamint mechanikus hatásokkal szemben ellenálló. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.Háttámla magasság: 600 mm.Háttámla állítási tartománya: 60 mm.Ülésmélység állítás: 40 mm.Teherbírás: 120 kg.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Kivitel reklámszöveg:

- **Ergonomikusan funkcionális formatervezés.**
- **Gerincoszlop megtámasztás.**
- **Szinkron technika.**
- **A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.**
- **Ötkarú alumínium lábkereszt.**
- **Ülőlap és háttámla puha integrált habszivacsból.**
- **Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.**

Szabvány:

DIN 68877**Műszaki leírás**

Enyhébb savakkal és lúgokkal szemben mérsékelten ellenálló	igen
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Teherbírás	120 kg
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Háttámla anyaga	Integrált habszivacs
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong)	igen
Ülőlap mélység	450 mm
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Szabvány	DIN 68877
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	igen
Ülőlap szélesség	470 mm
Szinkron mechanika	igen
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Ülőfelület anyaga	Integrált habszivacs
Háttámla magassága	600 mm
Szék anyagának színe	fekete
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg

Magasságállítási tartomány	480 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Tartalék kerek(1 készlet = 5 darab)	962517
Multifunkciós kartámasz pár GARANT munka forgószékhez Típus	965047