

Garant**Munkaszámoly, szövet kárpit, kerekkel, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965060
GTIN	4045197702425
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Forgószámoly puha Mesh **szövet kárpitból**, kényelmes és szellőzik.

Az ülés magasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható **gyűrűs működtetővel**. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőfelület Ø 350 mm.

Teherbírás: 120 kg.

Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

A szellőző Mesh anyagot a tépőzár károsítja. A tépőzárakat kérjük, takarja le.

Műszaki leírás

Ülőfelület anyaga	Mesh szövet
Ülőlap Ø	350 mm

Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Szabvány	DIN 68877
Szék anyagának színe	fekete
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Teherbírás	120 kg
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Kivitel	kerekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	470 - 630 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Tartalék kerekek(1 készlet = 5 darab)	962517
---------------------------------------	--------