

Garant**Anyagszállító kocsi, Magasság: 1300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918590 1300
GTIN	4062406057244
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

A **váz** és a **felépítmény** 4-szög acélszelvényből készült acéllemez alsó résszel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. **Menetes perselyek** a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. 4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, Ø **125mm**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgítás érdekében.

Felhasználás:

Rakodópalcokkal, tárolódoboz tartósínekkel, rajztartókkal, Multifix sínekkel, merevítőkkal és 1000 méretű perforált falakkal szerelhető fel.

Szín:

RAL7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	970 mm
Kerék Ø	125 mm

Szélesség	1100 mm
Súly	32 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasság	1300 mm
Mélység	700 mm
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület
Beakasztási osztás	50 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Maximális teherbírás	200 kg
Szélesség fogantyú nélkül	1000 mm
Hasznos szélesség	920 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik

Tartozék

Kiegészítő akasztó Hasznos hossz 150 mm	918604 150
Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AB1	928230 1000/AB1
Perforált falkétoldalú Típushoz 1000	928071 1000
Perforált falEgyoldalú Típushoz 1000	928070 1000
Acéllemez rakodópólc300 mm mély Típushoz 1000	928131 1000
Rakodópólc, 610 mm mély Hasznos szélességhez 920 mm	918592 920
Merevítő Hasznos szélességhez 920 mm	918603 920
Rajztartóirodai mágnesekkel Típushoz 1000	928211 1000
Áttetsző lap Típushoz 1000	928091 1000

Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AA1	928230 1000/AA1
Áttetsző lap Típushoz 1000	928090 1000
Rakodópolc acélkengyellel Típushoz 1000	928145 1000
Kiegészítő akasztó Hasznos hossz 75 mm	918604 75