

Garant**Anyagszállító kocsi, Magasság: 1700mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918590 1700
GTIN	4062406057251
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

A **váz** és a **felépítmény** 4-szög acélszelvényből készült acéllemez alsó résszel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. **Menetes perselyek** a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. 4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, Ø **125mm**) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgítás érdekében.

Felhasználás:

Rakodópalcokkal, tárolódoboz tartósínekkel, rajztartókkal, Multifix sínekkel, merevítőkkal és 1000 méretű perforált falakkal szerelhető fel.

Szín:

RAL7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Súly	35 kg
Szélesség	1100 mm

Magasság	1700 mm
Szélesség fogantyú nélkül	1000 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Beasztási osztás	50 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Hasznos magasság	1370 mm
Kerék Ø	125 mm
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület
Mélység	700 mm
Maximális teherbírás	200 kg
Hasznos szélesség	920 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Magasságállítás osztása	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik

Tartozék

Multifix Típushoz 1000	928201 1000
Perforált falkétoldalú Típushoz 1000	928071 1000
Rakodópolel acélkengyellel Típushoz 1000	928145 1000
Merevítő Hasznos szélességhez 920 mm	918603 920
Áttetsző lap Típushoz 1000	928091 1000
Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AA1	928230 1000/AA1
Acéllemez rakodópolel 300 mm mély Típushoz 1000	928131 1000
Acéllemez rakodópolel 200 mm mély Típushoz 1000	928130 1000

Perforált falEgyoldalás Típushoz 1000	928070 1000
Rajztartóírodai mágnesekkel Típushoz 1000	928211 1000
Kiegészítő akasztó Hasznos hossz 75 mm	918604 75
Multifix nyitott tárolódobozok Hossz mm / típus 1000/AB1	928230 1000/AB1
Kiegészítő akasztó Hasznos hossz 150 mm	918604 150
Rakodópalc, 610 mm mély Hasznos szélességhez 920 mm	918592 920
Áttetsző lap Típushoz 1000	928090 1000