

Garant**Munka forgószék, szövetkárpit, talpakkal, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965041
GTIN	4045197613462
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék **szinkrontechnikával**.

Az ülőlap és a háttámla puha Mesh **anyaga kényelmes** és **szellőzik**. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.

Háttámla magasság: 600 mm.

Háttámla állítási tartomány: 60 mm.

Ülésmélység állítás: 40 mm.

Teherbírás: 120 kg.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

A szellőző Mesh anyagot a tépőzár károsítja. A tépőzárakat kérjük, takarja le.

Szállítási költségtaókéósság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Ülőfelület anyaga	Mesh szövet
Lábkereszt kivitele	Talp
Ülőlap mélység	450 mm
Háttámla állítási tartomány	60 mm
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Szinkron mechanika	igen
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap szélesség	470 mm
Teherbírás	120 kg
Szabvány	DIN 68877
Háttámla magassága	600 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	igen
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	490 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/965041->