

Garant**Munka forgószék, habszivacs, talpakkal, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965031
GTIN	4045197702128
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék **szinkrontechnikával**.

Az ülésbe és a háttámlába **integrált lágy habszivacs** könnyen ápolható, lemosható, **robosztus** és enyhe savakkal és lúgokkal, valamint mechanikus hatásokkal szemben ellenálló. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.

Háttámla magassága: 600 mm.

Háttámla állítási tartomány: 60 mm.

Ülőmélység állítás: 40 mm.

Teherbírás: 120 kg.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Kivitel reklámszöveg:

- **Ergonomikusan funkcionális formatervezés.**
- **Gerincoszlop megtámasztás.**
- **Szinkron technika.**
- **A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.**
- **Ötkarú alumínium lábkereszt.**

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Teherbírás	120 kg
Lábkereszt kivitele	Talp
Szabvány	DIN 68877
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong)	igen
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
Enyhébb savakkal és lúgokkal szemben mérsékelten ellenálló	igen
Ülőfelület anyaga	Integrált habszivacs
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	igen
Szinkron mechanika	igen
Háttámla magassága	600 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Szék anyagának színe	fekete
Háttámla anyaga	Integrált habszivacs
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Ülőlap mélység	450 mm
Ülőlap szélesség	470 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	490 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	962518
Multifunkciós kartámasz pár GARANT munka forgószékhez Típus	965047