

Garant**Vázás forgószék, szövet kárpit, kerekekkel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965080
GTIN	4045197702487
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Praktikus és kényelmes székek tárgyalóhelyiségekbe és várókba. Ülőfelület Mesh **szövetkárpittal**.

Széklap szálerősítéses polipropilénből.

Fokozatmentes magasságállítás biztonsági gáztöltésű rugóval **működtető gyűrűvel**. Öt ágú alumínium lábkereszt. Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

A szellőző Mesh anyagot a tépőzár károsítja. A tépőzárakat kérjük, takarja le.

Műszaki leírás

Gerincoszlop megtámasztás	nem
Ülőfelület anyaga	Mesh szövet
Szinkron mechanika	nem
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet

Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Szabvány	DIN 68877
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Székvázzal	igen
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	nem
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Magasságállítási tartomány	430 - 610 mm
Termék fajtája	Vázás szék

Tartozék

Tartalék kerekek(1 készlet = 5 darab)	962517
---------------------------------------	--------