

Garant**Munkaszámoly, habszivacs, kerekkel, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965050
GTIN	4045197702197
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Kényelmes forgószámoly **integrált habszivacsból**, könnyen ápolható, lemosható, **robosztus** és enyhe savaknak és lúgoknak, valamint mechanikus hatásoknak ellenáll.

Az ülés magasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható **gyűrűs működtetővel**. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőfelület Ø 350 mm.

Teherbírás: 120 kg.

Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Ülőfelület anyaga	Integrált habszivacs
Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap Ø	350 mm

Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
A szék anyaga enyhébb savakkal és lúgokkal szemben ellenálló	igen
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Teherbírás	120 kg
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt Ø	690 mm
Szabvány	DIN 68877
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	470 - 630 mm
Termék fajtája	Zsámoly