


HOLEX**Csigafúró HSS 114000 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-10,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva. **Kiegészítve köztes méretekkel** Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 menet-magfuratokhoz.

Műszaki leírás

Fúrótartomány	1 - 10,5 mm
Fúrók száma	24
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Szár	Hengeres szár
Magfurat Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS

Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Tartozék

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Csigafúró HSShengerelt N Ø DC h8 9 mm	114000 9